


# Kopnes interfeiss SPC200-COM-PDP

Daļas numurs: 170224

FESTO

Ar PROFIBUS DP savienojumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konfigurācijas atbalsts	Ierīces datubāzes fails
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	50 mA
Produkta svars	80 g
Izejas adreses maksimālais lielums	32 byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	32 byte
Feldbusa interfeisa adresēšanas diapazons	1 ... 125
Feldbus interfeisa izpildījums	Elektriskā izolācija RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0; cikliskā komunikācija
Elektriskais savienojums, feldbus interfeiss	Spraudņa līgзда SUB-D 9-kontaktu
Uzstādīšanas vieta	No 3 un uz augšu No 4 un uz augšu ar MMI