


Ass interfeiss SPC-AIF-POT

Daļas numurs: 170228

FESTO

Priekš potenciometra



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Proporcionālā vārsta maksimāli uzņemamā strāva | 1,1 A |
| Tipisks strāvu uzņemošs ass interfeiss | 100 mA |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82 | Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni |
| Aizsardzības klase | IP65 pēc IEC 60529 |
| Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6 | Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Produkta svars | 300 g |
| Elektriskais savienojums, proporcionālais vārsts | Spraudnis apaļa izpildījuma M9 7-kontaktu |
| Elektriskā savienojuma, pārvietojuma kodētājs | Konstrukcija A Kabelis ar spraudni pēc DIN 43650 kubisks izpildījums |
| Elektriskais savienojums, AIF IEEJA | Spraudnis apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu |
| Elektriskais savienojums, AIF IZEJA | Spraudņa līgзда apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu |
| Kabeļa garums | 0,3 m |