

Savienojošais vads KSPC-AIF-1-WD-5

Daļas numurs: 170236

FESTO

[Priekš asu kontrolleru interfeisa.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Produkta svars	266 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, M9, 5-kontaktu, ekranēts
Elektriskais savienojums 2	5-kontaktu ligzdas terminālis
Kabeļa struktūra	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Vada diametrs	5,5 mm
Kabeļa garums	5 m
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	gaiši pelēks
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts PBT TPE-U(PUR)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Apzeltīta bronza Vara sakausējums, aizsargāts