


Ass kontrollieris SPC200/P02

Daļas numurs: 170522

FESTO

Priekš 1 vai 2 pneimatiskajām koordinātu piedziņām, ar uzstādes punkta analogo novirzes ģeneratoru



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ierīces iestatīšana	Bāzes elements 4 iespraužamiem moduļiem Enerģijas piegāde Seriālais interfeiss Digitālas ieejas/izejas Kontroles elements Uzstādes vērtības ģenerators
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20 pēc IEC 60529
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 1 smaguma līmeni
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C