



Mini kamanas SLT-25-100-P-A

Daļas numurs: 170580

FESTO

ar precīzo smagu slodžu lodīšu balsta vadotni un regulējamām gala atdurēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	100 mm
Regulējams gala pozīcijas diapazons/garums	12 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Piedziņas elementa darbības režīms	Skava
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Skavas kinemātika
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,5 Nm
Max. spēks Fy	1.160 N
Max. spēks Fz	1.160 N
Maks. moments Mx	18 Nm
Maks. moments My	18 Nm
Maks. moments Mz	11 Nm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	495 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	590 N
Kustīgā masa	1.516 g
Produkta svars	3.210 g
alternatīvie savienojumi	Skatiet produkta rasējumu
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	HNBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais