

Palaišanas vārsts HEL-D-MIDI



Daļas numurs: 170691

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priekš gaisa sagatavošanas blokiem, bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu. Gradēta spiediena pacelšana. Vārsta funkcija ir vienāda ar 2/2- veida tiešās kontroles vārstu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	Nav
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	nereversējams
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Darbošanās spiediens	3 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	270 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums