


Ligzdas savienotājs MSSD-C-4P

Daļas numurs: 171157

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	22 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803 Taisnstūra izpildījums, MSC Taisnstūra izpildījums, MSN1
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Vada diametrs	6 ... 8 mm
Nominālais vadītāja šķērsriezums	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks
Korpusa krāsa	Melns