

Tuvuma devējs SMEO-8E-M12-LED-230



Daļas numurs: 171160
Produkts tiks atcelts

FESTO

Elektrisks, kontaktu, piedziņām ar T-rievu, bez montāžas komplekta, ar M12 spraudni.

Nepieciešams atsevišķs montāžas stiprinājums SMB-8E (daļas nr. 178230)

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | priekš T slotā |
| Atbilst standartam | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Lietošanas instrukcija | Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator" |
| Izmērītais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērīšanas princips | Magnētiskā mēlīte |
| Apkārtojās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Atkārtošanas precizitāte | 0,2 mm |
| Komutācijas izeja | ar kontaktu, bipolārais Bez gaismas diodes funkcijas |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Ieslēgšanās laiks | ≤ 2 ms |
| Izslēgšanās laiks | 0,03 ms |
| Max. komutācijas frekvence | 500 Hz |
| Max. izejas strāva | 120 mA |
| Max. kontakta jauda AC | 10 VA |
| Max. kontakta jauda DC | 10 W |
| Sprieguma kritums | 3,9 V |
| Īssavienojuma stiprums | Nē |
| Pārslodžu izturēšanas spēja | nav pieejams |
| Darbības sprieguma diapazons AC | 3 ... 230 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 3 ... 250 V |
| Polaritātes aizsargāts | Nē |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudnis |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 3 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | Skrūves fiksācija |
| Savienotāja izejas virziens | sāniski |
| Montāžas tips | ar piederumiem |
| Pievilksšanas moments | 0,5 Nm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 9 g |
| Korpusa krāsa | Melns |

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------|---|
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Aizsardzības klase | IP65 IP67 |
| Izolējošais spriegums | 250 V |
| Uzliesmojuma stiprums | 4 kV |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |