


# T- veida adapteris FB-TA-M12-5POL

Daļas numurs: 171175

FESTO

Priekš feldbus savienojuma ar vārstu/devēju termināļiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	59 g
Elektriskais savienojums	5-kontaktu M12x1 / M12x1 Spraudnis/ligzda
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L