



# Resolvera kabelis NEBM-M23G12-E-10-N-S1G9

Daļas numurs: 1732654

Produkts tiks atcelts

Piemērots servomotoram EMMS-AS...

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Vada identifikācija   | Bez uzraksta uzlīmes turētāja                          |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija                        | Lauka ierīces puse                                     |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija                    | apaļš  |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips                | Spraudņa līgзда  |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja                      | Taisns   |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija         | M23x1  |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits          | 12   |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas      | 6  |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija                        | Kontrollera puse                                       |
| Elektriskais savienojums 2, konstrukcija                    | Ieņķisks   |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips                | Spraudnis  |
| Elektriskais savienojums 2, vada izvads                     | Taisns   |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija         | Sub-D  |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits          | 9  |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas      | 7  |
| Darbības sprieguma diapazons DC                             | 0 ... 30 V   |
| Nominālais darbības spriegums DC                            | 24 V   |
| Darbības sprieguma diapazons AC                             | 0 ... 30 V   |
| Nominālais darba spriegums AC                               | 24 V   |
| Kabeļa garums   | 10 m   |
| Vada piederums  | Piemērots ķēžu vadīklām                                |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija                | ≥ 98 mm  |
| Vada diametrs   | 8,3 mm   |
| Kabeļa struktūra  | 3x(2x0,14)+2x(0,5)<br>Aizsargāts                       |
| Nominālais vadītāja šķērsgrīzums                            | 0,14 mm <sup>2</sup><br>0,5 mm <sup>2</sup>            |
| Aizsardzības klase  | IP65   |
| Piezīme par aizsardzības klasi                              | IP30 ar Sub-D spraudņa savienotāju<br>saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | -50 ... 80 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -40 ... 75 °C  |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)                   | saskaņā ar ES RoHS direktīvu                           |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                | To UK RoHS instructions                                |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L   |
| Materiālu piezīme   | Atbilst RoHS   |
| Piesārņojuma pakāpe   | 3  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                       | 0 - Nav korozijas ietekme                              |
| Kabeļa izolācijas materiāls                                 | TPE-U(PUR)   |