


Piesūcekņa kauss VAS-1-M3-NBR

Daļas numurs: 173437

FESTO

Blīvgredzens nav iekļauts piegādes apjomā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	0,4 mm
piesūcekņa kausa diametrs	1 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	0,8 mm
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, standarta
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	0,035 N
Montāžas vītne	M3
piesūcekņa kausa stiprinājums	M3
Vakuuma savienojums	M3
Balsta cietība	55 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Cinka spiedienlējums
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	NBR