


Pilnīgs piesūcekņa kauss VAS-2-M3-NBR

Daļas numurs: 173438

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	1 mm
piesūcekņa kausa diametrs	2 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	1,6 mm
Savienojuma pozīcija	virspusē
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Atraušānās spēks pie 70% vakuuma	0,14 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	0,14 N
Montāžas vītne	M3
piesūcekņa kausa stiprinājums	M3
Vakuuma savienojums	M3
Krāsa	Melns
Balsta cietība	55 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR