


# Pilnīgs piesūcekņa kauss VAS-5-M5-NBR

Daļas numurs: 173439

FESTO

Izgatavots no NBR, plakans, ārējā vītne ar blīvgredzenu, sešstūra



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	1,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	5 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	4 mm
Savienojuma pozīcija	virspusē
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	0,9 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	0,9 N
Montāžas vītne	M5
piesūcekņa kausa stiprinājums	M5
Vakuuma savienojums	M5
Krāsa	Melns
Balsta cietība	55 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR