


Vārstu terminālis CPA10-VI

Daļas numurs: 173520

FESTO

Tikla izmērs 10 mm.

Atkarībā no konfigurācijas, ilustrācijas, tehniskie dati datu lapās un attiecīgajos piederumos var būt nelielas neatbilstības attiecībā uz šo produktu.



Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta 5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	300 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	AS-Interface Individuāls savienojums Feldbus Multipol
Max. vārstu pozīciju skaits	22
Max. spiedienu zonu skaits	11
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Platums	10 mm
Aizsardzības klase	IP65
Autorizācija	C-Tick
Tīklojuma izmērs	10 mm
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	12
Konstrukcijas struktūra	Vīrzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C