

Spiediena regulators LR-1-D-MAXI-NPT

Daļas numurs: 173672

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar spiediena manometru, darba spiediens līdz pat 12 bāriem.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante
Darbošanās spiediens	16 bar
Max. spiediena histerēze	0,4 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	11.500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	800 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums