

Filtrs

LF-1/8-D-5M-MINI-NPT


Daļas numurs: 173678

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Filtrācijas pakāpe 5 µm, ar kausa aizsargu un rokas kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāls momentānais kontakts
Max. kondensāta vērtība	22 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	800 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC