

# Filtrs

## LF-3/8-D-MINI-NPT

Daļas numurs: 173684

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums   |
|---|---|
| Izmērs                                    | Mini  |
| Sērija                                    | D   |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle   |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm   |
| Kondensāta novadišana                     | manuāls momentānais kontakts  |
| Max. kondensāta vērtība                   | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs   |
| Darbošanās spiediens                      | 0 ... 16 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 1.400 l/min   |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Inertās gāzes |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme                                       |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -10 ... 60 °C   |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertās gāzes  |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C   |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C   |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar montāžas leņķi<br>Izvēles                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 3/8 NPT   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 3/8 NPT   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS  |
| Filtra materiāls                          | PE  |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums  |
| Kolbas materiāls                          | PC  |