

Filtrs

LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT


Daļas numurs: 173703

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Filtrācijas pakāpe 5 µm, ar kausa aizsargu un automātisku condensāta novadišanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Izmērs | Maxi |
| Sērija | D |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Kondensāta novadišana | pilnīgi automātisks |
| Max. condensāta vērtība | 80 cm ³ |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 12 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 3.600 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 3/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 3/4 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Filtra materiāls | PE |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | PC |