

Filtra regulators LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Daļas numurs: 173806

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar metāla kausa aizsargu, bez spiediena manometra, filtrācijas pakāpe 40 µm. Ar rokas kondensāta novadišanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Max. kondensāta vērtība	80 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Max. spiediena histerēze	0,4 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	9.700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.300 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC