

Eļļotājs LOE-1/2-D-MIDI-NPT

Daļas numurs: 173824

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar metāla kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. eļļas ietilpība	110 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	16 bar
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	8 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	6.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolbas materiāls	PC