

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-3/4-D-O-MIDI-A-NPT


Daļas numurs: 173871

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu. Ar automātisku kondensāta novadīšanu. Bez spiediena manometra.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Midi
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.600 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.350 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC