

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Daļas numurs: 173881

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, 5 µm filtrs. Ar metāla kausa aizsargu.

Ar automātisku kondensāta novadišanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Maxi |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Kondensāta novadišana | pilnīgi automātisks |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 12 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 7.000 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 2.390 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 3/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 3/4 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | PC |