

Sadales modulis FRM-H-3/4-D-MAXI-NPT



Daļas numurs: 173938

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Pneimatiskais kolektors ar 4 savienojumiem.](#)

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens	0,25 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1→2	13.500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	666 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums