


# Vārstu terminālis CPA14-VI

Daļas numurs: 174001

FESTO

Vārstu terminālis CPA, tīkla izmērs 14 mm.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/2 viena elektromagnēta 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	600 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	AS-Interface Individuāls savienojums Feldbus Daudzkontakta spraudnis
Max. vārstu pozīciju skaits	22
Max. spiedienu zonu skaits	11
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Platums	14 mm
Aizsardzības klase	IP65
Autorizācija	C-Tick
Tīklojuma izmērs	14 mm
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	12
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C