

# Amortizatora komplekts YHD-12

Daļas numurs: 174543

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	7
Gājiens	5 mm
Amortizēšana	cietības raksturojums pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	5 mm
Max. apturēšanas spēks	300 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	2 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	12.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,01 J
Atstatīšanas spēks	0,7 N
Produkta svars	18 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš Niķela pārklājums
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums