



# Tuvuma devējs SIES-Q8B-PO-S-L

Daļas numurs: 174553

FESTO

Induktīvais, ar spraudni, var būt uzstādīts vienā līmenī, normāli aizvērta funkcija, pozitīvā komutēšana.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nominālais komutācijas attālums	1,5 mm
Garantētais komutācijas attālums	1,2 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.45 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.8 Varš = 0.4 Misiņš = 0.55 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,07 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Max. komutācijas frekvence	3.500 Hz
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	1.500 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Sprieguma kritums	2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 10 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-kontaktu M8x1 Spraudnis
Izmērs	8x8x59 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	12 g
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums hroma pārklājums Niķeļa pārklājums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L