


# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRGA-M3-QS-3

Daļas numurs: 175044

Produkts tiks atcelts

FESTO

Izplūdes gaisa plūsmas kontrole ar QS iespējamo stiprinājumu  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M3
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	41 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	27 ... 50 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	95 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	75 ... 110 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	0,3 Nm
Produkta svars	14 g
Material of threaded plug	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Misiņš
Material swivel fitting	Cinka spiedienlējums