



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRGZ-M3-QS-3

Daļas numurs: 175046
Produkts tiks atcelts

FESTO

Gaīsa piegādes plūsmas kontrole ar QS iespiežamo savienojumu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M3
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	41 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	27 ... 44 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	95 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	75 ... 100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	0,3 Nm
Produkta svars	14 g
Material of threaded plug	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Misiņš
Material swivel fitting	Cinka spiedienlējums