


# Savienojošais vads

## KMP2-03-E-10-26

Daļas numurs: 175665

FESTO

Paredzēts VIMP-/VIFB vārstu termināļiem, maks. 24 ieejas, 10 m garš  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 250$ V
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 300$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	7,5 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
Produkta svars	3.600 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда 26-kontaktu
Kabeļa struktūra	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Vada diametrs	15 mm
Kabeļa garums	10 m
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Krāsas kods, dzīslas izolācija	Melni vadi ar atbilstošu baltu numerāciju no 1 līdz 26
Blīvējumu materiālu informācija	CR Gaismas un eļļas noturīgs
Materiālu informācija, korpuss	Vara sakausējums Niķeļa pārklājums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts