


Soļu dzinēja interfeiss SPC200-SMX-1

Daļas numurs: 175731

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izšķirtspēja	0,01000 - 9999,99999 soļi/mm
Soļu dzinēja kontrollera izeju tips	Piespied-pavelc pēc RS 485 / RS 422 Max. vada garums: 50 m
Ieejas tips: Gatavs	Pārslēgšanās spriegums: 24 V Ir jāpārslēdz ar releja kontaktu
Maks. saslēgšanās strāva, soļu dzinēja kontrollera ieeja	8 mA
Programmējamo pārvietojums	0 ... 9.999,99 mm
Kontroles signāli, soļu dzinēja kontrolleris	+READY/-READY (ieeja) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
Digitālo ieeju skaits	3
Ieeju tips	Pēc IEC 61131-2 Pozitīvā loģika (PNP) Nav elektroizolācija
Maks. frekvences slīpums	500 kHz/s
Nominālais darba spriegums, DC ieejas	24 V
Soļa frekvence	80 ... 40.000 Hz
Strāvas patēriņš, ieeja	8 mA
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	80 mA
Pieļaujamā sprieguma svārstības ieejās	+/- 15%
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Produkta svars	69 g
Elektriskais savienojums, ieejas	Termināļa josla 5-kontaktu
Elektriskais savienojums, soļu dzinējs	Spraudņa līgзда SUB-D 15-kontaktu
Uzstādīšanas vieta	No 3 un uz augšu No 4 un uz augšu ar MMI