

Sakabe EAMC-40-66-XX-20

Daļas numurs: 176037

FESTO

Priekš DGE.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 2	20 mm
Izmērs	40
Nominālais garums	66 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	42,3 kgmm ²
Produkta svars	139 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS