

Sakabe EAMC-65-90-XX-25

Daļas numurs: 176038

FESTO

Priekš DGE.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 2	25 mm
Izmērs	65
Nominālais garums	90 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	417 kgmm ²
Produkta svars	535 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS