

Apaļais cilindrs DSAH-20- -PPV-A-CT


Daļas numurs: 176356

FESTO


120 °C ar gultņa vāku tiešai montāžai, gala vāks ar gaisa savienojumu perpendikulāri cilindra asij.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 320 mm
Virzuļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspiestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	17 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	158,3 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	188,5 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājieni	79 g
Papildus svars uz gājiena 10 mm	7,2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	138 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	3,9 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais