

Apaļais cilindrs DSAA-50- -P-A-Q

Daļas numurs: 176523

FESTO

Gala vāks ar gaisa savienojumu vienā līnijā ar cilindra asi, ar kvadrātisku virzuļa kātu

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	50 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Četrkāršā vadība
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	989 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.178 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	892 g
Papildus svars uz gājiena 10 mm	40,1 g
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	977 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	24,8 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums