


Apaļais cilindrs DSAH-63- -PPV-A-Q

Daļas numurs: 176585

FESTO

Ar gultņa vāku tiešai montāžai, gala vāks ar gaisa savienojumu perpendikulāri cilindra asij, ar kvadrātisku virzuļa kātu.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	63 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Četrkāršā vadība
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	27 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	1.682 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.870 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	1.137 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	43,9 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	1.397 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	24,8 g
Pneimatiskais savienojums	M8
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Bļivējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums