


# Grozāmais atloks SUA-40-R3

Daļas numurs: 176887

FESTO

Priekš cilindriem ADVU, AEVU; sakrītoši atbalsta pēdas stiprinājumi  
LBN vai LN, LSN.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Varianti	Izcila korozijas aizsardzība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	195 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Stiprinājuma materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Ar aizsargājošu pārklājumu
Montāžas tapas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Uznavas materiāls	Atsperu tērauds
Gultņa materiāls	Sintētisks
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Atslēgas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais