


Savienojošais vads KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Daļas numurs: 177676

FESTO

paredzēts vakuuma ģeneratoriem VAD-MYB, VADM, VADMI un daudzkontakta sadalītājiem MPV.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	18 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu / 3-kontaktu leņķveida ligzda / taisnais spraudnis kvadrātisks izpildījums / M8x1
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Kabeļa garums	0,5 m
Vada piederums	Standarta
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa struktūra	2x0,25
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Korpusa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	TPE-O
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza
Vītņotās uznavas materiāls	Niķelēts misiņš