


Spraudņa ligzda ar vadu KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Daļas numurs: 177677

FESTO

Iepriekš samontēts, paredzēts VUVB, MEBH, MOEBH vārstiem un N2 tinumiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Elektriskais savienojums	5-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	0,5 m
Vada diametrs	4,6 mm
Kabeļa struktūra	3x0,5
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PU)
Kabeļa apvalka krāsa	Melns
Korpusa materiāls	PA POM
Korpusa krāsa	caurspīdīgs
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza