

Iespiežamais T- veida savienotājs CQT-22-15

Daļas numurs: 177700

FESTO

[Augstām plūsmas pakāpēm.](#)



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 12,15 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 7 bar |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 15 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Produkta svars | 56 g |
| Izeju skaits | 2 |
| Piegādes līniju skaits | 1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | priekš caurules/cauruļvadiem, 22 mm ārējais diametrs |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | cauruļvadu vai cauruļu ar 15 mm ārējo diametru pievienošanai |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | POM |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |