

# Iespiežamais savienojums CQ-3/4-22H

Daļas numurs: 177711

FESTO

Augstām plūsmas pakāpēm.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	17 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Nominālais pievilkšanas moments	3 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	28 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iespiežamā uzmava CQ-22
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	POM
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM