


Sakabe

EAMD-42-40-20-16X25-U

Daļas numurs: 1781043

FESTO

pieđiņas komponente, rotācijas kustības radīšanai izmantojot servomotoru vai soļu dzinēju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	20 mm
Turētāja diametrs 2	16 mm
Izmērs	42
Nominālais garums	40 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	39 kgmm ²
Pārneseamais moments	21 Nm
Produkta svars	189 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS