


# Plastmasas caurule

## PUN-8X1,25-RT

Daļas numurs: 178412

FESTO

Caurule ar standarta ārējo diametru, paredzēta QS savienojumiem, CN un CK poliuretāna stiprinājumiem (nav apstiprināti lietošanai pārtikas industrijā).



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	37 mm
Iekšējais diametrs	5,7 mm
Min. liekšanās rādiuss	24 mm
Lietošanas instrukcija	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspieštāis gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0302 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 8 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm
Krāsa	Sarkans
Balsta cietība	D 52 +/- 3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)