


Plastmasas caurule

PUN-6X1-GE

Daļas numurs: 178418

FESTO

Caurule ar standarta ārējo diametru, paredzēta QS savienojumiem, CN un CK poliuretāna stiprinājumiem (nav apstiprināti lietošanai pārtikas industrijā).



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Ārējais diametrs | 6 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 26,5 mm |
| Iekšējais diametrs | 4 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 16 mm |
| Lietošanas instrukcija | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Autorizācija | TÜV |
| Sertifikācijas departaments | B 013277 0506 00 |
| Darbošanās paņēmieni | Saspieštāis gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Materiāla ugunsizturības tests | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,0192 kg/m |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm |
| Krāsa | dzeltens |
| Balsta cietība | D 52 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | TPE-U(PU) |