

Adsorbcijas žāvētājs LDF-H1-G1/4-24

Daļas numurs: 178516

FESTO

Priekš sausa un tīra saspīestā gaisa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstruktijas struktūra	Auksti reģenerējošais adsorbcijas žāvētājs
Ieplūdes spiediens 1	4 ... 10,5 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļļots
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Spiediena rasas punkts	-40 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	2.2.1pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	2 ... 50 °C
Produkta svars	5.400 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums