



# Tuvuma devējs SMPO-8E

Daļas numurs: 178563

FESTO

Pneimatisks, piedziņām ar T-rievu, bez montāžas komplekta.  
Nepieciešams atsevišķs montāžas stiprinājums SMB-8E (daļas nr. 178230)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slota
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas princips	Magnētisks
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	-15 ... 60 °C
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,2 mm
Ieslēgšanās laiks	22 ms
Izslēgšanās laiks	52 ms
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar piederumiem Ieliekams rievā no augšas
Vārsta funkcija	3/2
Pneimatiskais savienojums	M5
Produkta svars	11 g
Korpusa materiāls	Alumīnijs PA Anodizēts Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	optiskais
Aizsardzības klase	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L