


Spriegošanas elements DADL-EL-Q11-50

Daļas numurs: 1796637

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	62 ... 200 deg
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Operating pressure	43,5 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.610 g
Montāžas tips	Ar caurejošu urbumu un centrējošo uznavu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Alumīnijs Cieti anodizēts
Vāka korpasa materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Gultņa materiāls	Sintētisks
Diska materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Skrūvju materiāls	Tērauds galvanizēts
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība