


Piesūcekņa kauss VAS-8-M5-NBR-CT

Daļas numurs: 183508

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 2 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 8 mm |
| Efektīvais piesūkšanas diametrs | 5,5 mm |
| Konstrukcijas struktūra | Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, standarta |
| Darbošanās paņēmieni | Atmosfēras gaiss |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Atraušanas spēks pie 70% vakuuma | 1,6 N |
| Montāžas vītne | M5 |
| piesūcekņa kausa stiprinājums | M5 |
| Vakuuma savienojums | M5 |
| Balsta cietība | 73 |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Piesūcekņa kausa materiālu informācija | NBR |