

Spiediena manometrs MA-40-25-N1/4-EN

Daļas numurs: 183909

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 25 bar
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	40
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrums
Darbošanās spiediens	0 ... 25 bar
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	2,5
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	NPT1/4-18
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Materiālu informācija, korpuss	ABS
Materiālu informācija, skatlogs	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	70 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot skābekli Izņemot acetilēnu