



Priekšējā paneļa vārsts SV/O-3-PK-3X2

Daļas numurs: 184135

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	70 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	2,5 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	nereversējams
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	34 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Blīvējumu materiāls	NBR