


T- veida adapteris FB-TA-1

Daļas numurs: 18499

FESTO

Priekš feldbus savienojuma ar vārstu/devēju termināļiem.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Darbības sprieguma diapazons AC | ≤ 10 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | ≤ 30 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze | 4 A |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 90 °C |
| Produkta svars | 23 g |
| Elektriskais savienojums | Spraudnis / ligzda M12x1 / M12x1 5-kontakti / 5-kontakti |
| Kabeļa struktūra | 2x0,25 |
| Vada diametrs | 5 mm |
| Montāžas tips | Ar uznavas uzgriezni |
| Materiālu informācija, korpuss | PA |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | PVC |
| Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem | Misiņš Nīkelēts un apalvots |